



Produktdata

Produktområde	Canalis
Serie kompatibilitet	Canalis KT kanalskena Canalis KS kanalskena
Typ av produkt eller komponent	Uttagslåda
Busbar trunking compatibility	Canalis KS kanalskenaplug-in Canalis KT kanalskena med KS typ plug-in
[Ie] märkdriftström	250 A vid 35 °C
Protection type	Säkringshållare: för aM knivtyp 1 - 250 A överensstämmer med NF Säkringshållare: för gG knivtyp 1 - 250 A överensstämmer med NF
Erhållen utrustning	Säkring beställs separat
Montagesätt	Plug-in fast polaritet
Uttagslådans polaritet	3L+N+PE
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Distribution medelhöga strömmar
[Ue] märkspänning	230...690 V beroende på skyddsapparat
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	6,8 kV
[Ui] isolationsspänning	690 V beroende på skyddsapparat
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk anslutning	Kopparkabelsko - ISO40 150 mm ² flexibel Kopparkabelsko - ISO40 150 mm ² solid
Door/cover opening side	Höger
Uttagslådans skyddstyp	Genom att öppna dörren
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material i brytare	Metall
Bredd	630 mm
Djup	258 mm
Depth (door open)	777 mm
Höjd	432 mm
Produktens vikt	20 kg

Miljö

Jordningssystem	TT TN-S IT
IP-kapslingsklass	IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	20,1 kg
Förpackning 1 höjd	31 cm
Förpackning 1 bredd	43,5 cm

Förpackning 1 längd	64 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P12
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	97 kg
Förpackning 2 höjd	120 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	120 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------