



Produktdata

Produktområde	Canalis
Serie kompatibilitet	KS busbar trunking Canalis KT kanalskena
Typ av produkt eller komponent	Uttagslåda
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT kanalskena med KS typ plug-in
[Ie] märkdriftström	63 A
Skyddstyp	Circuit breaker: miniature circuit breaker (MCB)
Montagesätt	Plug-in with fixed polarity
Uttagslådans polaritet	3L+N+PE
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Distribution medelhöga strömmar
Erhållen utrustning	Circuit breaker to be ordered separately
[Ue] märkspänning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	6,8 kV
[Ui] isolationsspänning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk anslutning	Lugs - ISO63 16 mm ² flexible Lugs - ISO63 16 mm ² rigid
Door/cover opening side	Höger
Uttagslådans skyddstyp	Genom att öppna dörren
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material i brytare	Plast
18 mm modul	8
Bredd	444 mm
Djup	133 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Höjd	220 mm
Produktens vikt	2,4 kg

Miljö

Jordningssystem	TT TN-S IT
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,984 kg
Förpackning 2 vikt	87,937 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------