



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Enhetens korta namn	LA9Z
Typ av produkt eller komponent	Adaptrar för skensystem
Antal vägar	2 vägar
Kvantitet per set	Sats om 4

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys U Spacial
Produktkompatibilitet	LUB32 LUB12
Antal poler	3P
Tillåten ström	32 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
Kabelarea	6 mm ² - AWG 10
Delning mellan skenor	60 mm
Bredd	45 mm
Höjd	260 mm
Djup	63 mm
Färg	Grå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
-------------------	-----------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 cm
Förpackning 1 bredd	15,500 cm
Förpackning 1 djup	26,200 cm
Förpackning 1 vikt	273,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	11,200 cm
Förpackning 2 bredd	16,500 cm
Förpackning 2 djup	30,000 cm
Förpackning 2 vikt	1,208 kg
Förpackningstyp 3	S03

Number of Units in Package 3	8
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	2,909 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar