



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Enhetens korta namn	LA9Z
Typ av produkt eller komponent	Adaptrar för skensystem
Antal vägar	2 vägar
Kvantitet per set	Sats om 2

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV2 TeSys D TeSys K Spacial
Produktkompatibilitet	LC1D GV2LE LC1K LP4K GV2P GV2ME
Antal poler	3P
Tillåten ström	25 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
Kabelarea	4 mm ² - AWG 12
Delning mellan skenor	60 mm
Bredd	90 mm
Höjd	200 mm
Djup	63 mm
Färg	Grå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
-------------------	-----------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,9 cm
Förpackning 1 bredd	12,5 cm
Förpackning 1 djup	22,3 cm
Förpackning 1 vikt	1,2 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	2
Förpackning 2 höjd	10,9 cm
Förpackning 2 bredd	12,5 cm

Förpackning 2 djup	22,3 cm
Förpackning 2 vikt	2,5 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar