



## Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Enhetens korta namn	LA9Z
Typ av produkt eller komponent	Adaptrar för skensystem
Antal vägar	1-väg
Kvantitet per set	Sats om 4

## Teknisk data

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys D TeSys GV3 Spacial
Produktkompatibilitet	LC1D40...65 GV3P
Antal poler	3P
Tillåten ström	63 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
Kabelarea	10 mm <sup>2</sup> - AWG 8
Delning mellan skenor	60 mm
Bredd	54 mm
Höjd	260 mm
Djup	63 mm
Färg	Grå

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
-------------------	-----------------------------------

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13,000 cm
Förpackning 1 bredd	19,000 cm
Förpackning 1 djup	29,500 cm
Förpackning 1 vikt	351,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	13,000 cm
Förpackning 2 bredd	19,000 cm
Förpackning 2 djup	29,500 cm
Förpackning 2 vikt	1,560 kg

Förpackningstyp 3	S04
Number of Units in Package 3	24
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	40,000 cm
Förpackning 3 djup	60,000 cm
Förpackning 3 vikt	10,019 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar