



### Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktområde	ComPact NSX100...250
Typ av produkt eller komponent	Utlösare
Utlösarnamn	TM-D
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Produktserie kompatibilitet	Compact NSX100
Enhetsapplikation	Distribution
Number of poles	4P
Antal skyddade poler	3t
Neutralledares placering	Vänster
Utlösarenhetens skyddsfunktioner	LI
Skyddstyp	Överlastskydd (termiskt) L Korttidsskydd (magnetiskt) I
Trip unit rated current	25 A at 40 °C
Ue märkspänning	690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz

### Teknisk data

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S vid 1.5 x In 15 s vid 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	300 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
Jordfelskydd	Utan
Neutral protection settings	Inget skydd

### Miljö

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar	EAC Marin CCC
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...85 °C

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	542 g
Förpackning 1 höjd	6,7 cm
Förpackning 1 bredd	9,4 cm
Förpackning 1 längd	15 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	23
Förpackning 2 vikt	12,953 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------