



## Produktdata

Enhetens korta namn	MT250
Typ av produkt eller komponent	Motordon
Enhetsapplikation	Automatisk fjäderspänning
Serie kompatibilitet	Compact Compact NSX250 Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact Multistandard Easypact Easypact CVS250 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact H
Manövertyp	Standard
[Uc] manöverspänning	110...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	250 A

## Teknisk data

Kontrollsignaltyp	Underhållen Impuls
Responstid	< 700 ms (öppnar) < 80 ms (stänger)
Maximal manöverfrekvens	4 per minut
Max effektförbrukning i VA	500 VA stänger 500 VA öppnar
Tillgänglig utrustning	SDE adapter
Beskrivning låsmöjligheter	1 till 3 hänglås Ø5 till Ø8 Låsbar med hänglås i frånläge

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,399 kg
Förpackning 1 höjd	10,5 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 längd	17,3 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	15
Förpackning 2 vikt	21,766 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------