



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kontaktorspole
Produktkompatibilitet	3 pol LC1V610
Typ av kontrollkrets	AC
Spoltyp	Standard


Teknisk data

[Uc] control circuit voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Anslutningar - plintar	Kontaktidon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel med ändhylsa Kontaktidon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan ändhylsa Kontaktidon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² fast utan ändhylsa Kontaktidon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel med ändhylsa Kontaktidon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan ändhylsa
Produktens vikt	0,8 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,5 cm
Förpackning 1 bredd	20,0 cm
Förpackning 1 djup	12,0 cm
Förpackning 1 vikt	910,0 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina

Logistik information

Ursprungsland	US
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------