



## Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	3L
Length in 18 mm modules	48

## Teknisk data

Antal vägar	13 ways Aux + 3 L
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Tooth
Avståndet mellan sätt	63 mm
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	80 A at 40 °C
Ue märkspänning	480 V AC 50/60 Hz Fas/Fas 277 V AC 50/60 Hz Fas/N
[U] isolationsspänning	1000 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 508
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Topp på tunnelplintar
9mm modul	96
Bredd	864 mm
Färg	Light grey (RAL 7035)
Serie kompatibilitet	Multi 9 Multi 9 C60BP

## Miljö

Standarder	UL 508
Brandtålighet	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3
IP-kapslingsklass	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,174 kg
Förpackning 1 höjd	2,1 cm
Förpackning 1 bredd	6,2 cm
Förpackning 1 längd	100,1 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	6,161 kg

Förpackning 2 höjd	10 cm
Förpackning 2 bredd	12 cm
Förpackning 2 längd	108 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	35
Förpackning 3 vikt	55,127 kg
Förpackning 3 höjd	112 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

## Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.