

MIP12106T

Normkapsling, Resi9 MP, utvändig
med transparent dörr, 6 moduler, IP40,
märkström63 A



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Transparent
Bredd	160 mm outside:
Höjd	198 mm outside:
Djup	95 mm utsida:
Built-in depth	0 mm

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
9mm modul	12
Totalt antal 18 mm moduler	6
[In] märkström	63 A
Typ av spår	35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	1 slät fläns 1 fläns till kanal
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal terminalblock	1 earth (screwed) with 4 outgoers 1 neutral (skruvad) med 4 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 16 mm ² for earth 1 x 16 mm ² för neutral 1 x 6 mm ² for earth 1 x 6 mm ² för neutral 2 x 10 mm ² for earth 2 x 10 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Internt djup	74 mm
Färg	Front face: white (RAL 9003) Genomskinandedörr:
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Miljö

Standarder	IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	460 g
Förpackning 1 höjd	9,55 cm
Förpackning 1 bredd	16 cm
Förpackning 1 längd	19,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	18
Förpackning 2 vikt	8,78 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	52 cm
Förpackning 3 enhetstyp	PAL
Förpackning 3 antal enheter	288
Förpackning 3 vikt	146,08 kg
Förpackning 3 höjd	120 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------