



Produktdata

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Produktfamilj | Mini Pragma |
| Typ av produkt eller komponent | Kapsling |
| Kapslingstyp | Normkapsling |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 2 |
| Type of door | Transparent |
| Bredd | 268 mm utsida: |
| Höjd | 353 mm utsida: |
| Inbyggnadsdjup | 102 mm utsida: |
| Built-in depth | 0 mm |

Teknisk data

| | |
|----------------------------|---|
| Montage kapsling | Yta |
| 9mm modul | 24 |
| Totalt antal 18 mm moduler | 24 |
| [In] märkström | 63 A |
| Typ av spår | 35 mm osymetrisk skena |
| Typ av montageplåt | Utan montageplåt |
| Plintfunktion | Jord / neutral |
| Antal terminalblock | 1 jord (skruvad) med 16 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 16 anslutningar |
| Fördelningsblock utgående | 2 x 16 mm ² för jord 2 x 16 mm ² för neutral 6 x 6 mm ² för jord 6 x 6 mm ² för neutral 8 x 10 mm ² för jord 8 x 10 mm ² för neutral |
| Kapslingsmaterial | Technoplast bakdel: Technoplast dörr: Technoplast infälld: |
| Internt djup | 80 mm |
| Färg | Vit (RAL 9003)infälld: Genomskinandedörr: |

Miljö

| | |
|--------------------------------|--|
| Standarder | IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 IEC 60670-24 EN 50102 |
| Kvalitetsmärkning | IMQ |
| Brandtålighet | 650 °C dörr: 650 °C bakdel: 650 °C infälld: |
| IP-kapslingsklass | IP40 |
| IK-skyddsgrad | IK07 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...60 °C |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|----------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 1,16 kg |
| Förpackning 1 höjd | 10,2 cm |
| Förpackning 1 bredd | 26,8 cm |
| Förpackning 1 längd | 35,3 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | CAR |
| Förpackning 2 antal enheter | 5 |
| Förpackning 2 vikt | 5,9 kg |
| Förpackning 2 höjd | 30 cm |
| Förpackning 2 bredd | 40 cm |
| Förpackning 2 längd | 52 cm |
| Förpackning 3 enhetstyp | PAL |
| Förpackning 3 antal enheter | 80 |
| Förpackning 3 vikt | 106,4 kg |
| Förpackning 3 höjd | 120 cm |
| Förpackning 3 bredd | 80 cm |
| Förpackning 3 längd | 120 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|