



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Slät
Bredd	126 Mm wall: 150 mm outside:
Höjd	228 Mm wall: 252 mm outside:
Djup	18 Mm outside: 80 Mm wall: 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

Teknisk data

Montage kapsling	Infälld
9mm modul	8
Totalt antal 18 mm moduler	4
[In] märkström	50 A
Typ av spår	35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Förstansade hål
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal terminalblock	1 jord (skruvad) med 4 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 4 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 16 mm ² för jord 1 x 16 mm ² för neutral 1 x 6 mm ² för jord 1 x 6 mm ² för neutral 2 x 10 mm ² för jord 2 x 10 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Internt djup	76 mm
Färg	Door: white (RAL 9003) Front face: white (RAL 9003)
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Miljö

Standarder	IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	496 g
Förpackning 1 höjd	9,5 cm
Förpackning 1 bredd	15 cm
Förpackning 1 längd	25 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	15
Förpackning 2 vikt	8,08 kg
Förpackning 2 höjd	31 cm
Förpackning 2 bredd	53 cm
Förpackning 2 längd	41 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	240
Förpackning 3 vikt	122,4 kg
Förpackning 3 höjd	120 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------