



## Produktdata

Produktfamilj	Merten
Produktnamn	System Design
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruv och klor
Enhetsapplikation	Strömmatning
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Standard uttag	CEE 7/3
Uttagstyp	Med petskydd
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Färg	Antracit (RAL 7024)
Material	Termoplast
Ytbehandling	Lackad
Ytbehandling	Matt
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
IP-kapslingsklass	IP20
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Djup	40 mm
Standarder	DIN 49440

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,500 cm
Förpackning 1 bredd	7,600 cm
Förpackning 1 djup	13,100 cm
Förpackning 1 vikt	84,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	9,400 cm

Förpackning 2 bredd	18,100 cm
Förpackning 2 djup	27,100 cm
Förpackning 2 vikt	942,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Förpackning 3 höjd	20,300 cm
Förpackning 3 bredd	30,400 cm
Förpackning 3 djup	40,500 cm
Förpackning 3 vikt	4,128 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----