



Produktdata

Produktfamilj	Merten
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Belysning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Teknologityp	Elektromekanisk
Apparatmontering	Infälld
Antal vippor	1
Knapp	Vippa
Färg	Aluminium

Teknisk data

Funktion	Kors
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Märkström	10 AX
Ytbehandling	Teflonbelagd
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Montering	Med skruv och klor

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,7 cm
Förpackning 1 bredd	9,6 cm
Förpackning 1 djup	7,3 cm
Förpackning 1 vikt	158,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	18,5 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	5,15 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
