



Produktdata

Produktfamilj	D-Life
Apparatserie	D-Life
Typ av produkt eller komponent	Täckram
Färg	Lotus white glossy
Färgkod	RAL 9003

Teknisk data

Antal fack	1 fack
Montagesätt	Horisontella och vertikala
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) glossy
Marknadssegment	Bostäder
Höjd	90 mm
Bredd	90 mm
Djup	12 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	20 g
Förpackning 1 höjd	1,2 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 längd	9 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	240 g
Förpackning 2 höjd	9,5 cm
Förpackning 2 bredd	12,2 cm
Förpackning 2 längd	16,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	180
Förpackning 3 vikt	4,83 kg
Förpackning 3 höjd	32,5 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Vagga till vagga	Brons
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil