



### Produktdata

Produktfamilj	D-Life
Apparatserie	D-Life
Typ av produkt eller komponent	Täckram
Färg	Stainless steel

### Teknisk data

Antal fack	1 fack
Montagesätt	Horisontella och vertikala
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) glossy
Ytbehandling	Lackad
Marknadssegment	Bostäder
Höjd	90 mm
Bredd	90 mm
Djup	12 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	18 g
Förpackning 1 höjd	1,2 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 längd	9 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	2
Förpackning 2 vikt	50 g
Förpackning 2 höjd	9 cm
Förpackning 2 bredd	9 cm
Förpackning 2 längd	9 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	176
Förpackning 3 vikt	4,805 kg
Förpackning 3 höjd	19 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>