



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Närvarodetektor
Busstyp	KNX
Färg	Vit blank

Teknisk data

Antal kanaler	4
Skyddstyp	Underkrypsskydd
Typ av inställning	Ljuställning Tidsinställning
Avkänningsyta	Sett framifrån: 18 m Sidled: 18 m
Horisontell detekteringsvinkel	0...360 °
Material	Plast blank
Ytbehandling	Obehandlad
Apparatmontering	Infälld Tak
Montagehöjd	12 m

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.