



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Närvarodetektor
Busstyp	KNX
Färg	Polarvit
Färgkod	RAL 9010

Teknisk data

Antal kanaler	6
Skyddstyp	Underkrypsskydd
Typ av inställning	Ljuställning
Arbetscykel	15300 minuter
Tidsfördröjningsområde	0...1 s (inkoppling)
Rörelsedetekteringsområde	14 m
Horisontell detekteringsvinkel	0...360 °
Apparatmontering	Infälld
Montagehöjd	2,5 m

Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
-----------------	------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	193 g
Förpackning 1 höjd	18 cm
Förpackning 1 bredd	10 cm
Förpackning 1 längd	14,2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	1,66 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
