



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Rörelsesensor
Busstyp	KNX
Färg	Mörk brazil
Färgkod	RAL 8019

Teknisk data

Antal kanaler	20 5
Skyddstyp	Underkrypsskydd
Typ av inställning	Ljuställning
Arbetscykel	9144 minuter
Tidsfördröjningsområde	0...1 s (inkoppling)
Avkänningsyta	Lateral: 12 m
Rörelsedetekteringsområde	24 m
Horisontell detekteringsvinkel	0...220 °
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montagehöjd	2,5 m

Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
-----------------	------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	372 g
Förpackning 2 vikt	2,64 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------