



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Binär ingång
Busstyp	KNX

Teknisk data

Total number of 18 mm modules	2,5
Montering	DIN-skena
Ue märkspänning	10 V AC 50 Hz
Utgångstyp	Tillhandahålla signalspänning
Antal ingångar	4
Ingångstyp	Binär
Lokal indikering	LED

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	149 g
Förpackning 1 höjd	6,7 cm
Förpackning 1 bredd	7,3 cm
Förpackning 1 längd	9,6 cm
Förpackning 2 vikt	5,05 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
