



### Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Analog aktormodul
Busstyp	KNX

### Teknisk data

Total number of 18 mm modules	4
Montagefästen	DIN-skena
Utgångsström	0...20 mA
Utgångsspänning	0...10 V
Antal utgångar	4

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Miljöegenskaper	Halogenfri

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	269 g
Förpackning 2 vikt	3,1 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------