



## Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Typ av produkt eller komponent	Gångjärn
Anwendung	Allmän
Nennmaße des Gehäuses	-
Serie kompatibilitet	Thalassa TBP, TBS kapslingar, lock H:40
Enhetskomposition	Fästdetaljer Gångjärn 2 x
Kvantitet per set	1 st

## Teknisk data

Montering	Med skruvar - på omslaget placering Med fästelement - Baksida placering
Arbetsvinkeln	200 °
Maximal belastning	10 kg/m2
Produktens vikt	0,035 kg

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,035 kg
Förpackning 1 höjd	30,000 mm
Förpackning 1 bredd	80,000 mm
Förpackning 1 längd	100,000 mm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.