



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Typ av produkt eller komponent	Gångjärn
Anwendung	Allmän
Nennmaße des Gehäuses	-
Placering (vid montage)	Kapsling
Serie kompatibilitet	Spacial SBM-kapsling Spacial SBMC-kapsling
Enhetskomposition	Fästdetaljer Gångjärn 1 x
Kvantitet per set	Sats om 6

Teknisk data

Material	Stål
Montering	Mutter och bricka - På skåpskroppen placering
Arbetsvinkeln	180 °
Maximal belastning	30 kg/m ²
Produktens vikt	0,222 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	222 g
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	8 cm
Förpackning 1 längd	12 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.