



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Skarvdosa
Enhetens korta namn	SBM
Kapslingshöjd	300 mm
Kapslingsbredd	400 mm
Kapslingsdjup	80 mm
Enhetskomposition	Hus 1 Skruv 4
Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Typ av lockfixering	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Fixerade skruvar PZ2 inuti kapslingen

Teknisk data

Material	Stålplåt
Ytbehandling	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 1 apparat
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Nettovikt	2,234 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,234 kg
Förpackning 1 höjd	430,000 mm
Förpackning 1 bredd	320,000 mm
Förpackning 1 längd	120,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.