



Produktdata

Produktområde	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Justerbar hylla
Tillbehör / separat kategori	Tillbehör fästen
Färg	Grå (RAL 7016)

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Stålpåt
Placering (vid montage)	Bakre stolpar av 19 "rack Främre stolpar till 19 "rack
Antal rackenhet	2HE
Permanent tillåten last	20 kg 2U
Höjd	5 mm klack:
Djup	250 mm Nominell:

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,5 cm
Förpackning 1 bredd	25,5 cm
Förpackning 1 djup	51,0 cm
Förpackning 1 vikt	1,936 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	48
Förpackning 2 höjd	70,0 cm
Förpackning 2 bredd	100,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	105,928 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

