



### Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent	Värmelement
Effektområde	10 W
Matningsspänning	110...250 V AC 50/60 Hz
Elektrisk anslutning	Kabel 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> längd: 300 mm

### Teknisk data

Driftsläge	Vertikal
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	UL VDE
Material	Pressad aluminium Skåpskropp:
Höjd	85 mm Extern:
Bredd	25 mm Extern:
Djup	57 mm Extern:
Villkor för användning	Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat Elektriskt skydd behövs Lufttät kapsling
Montering	Clips
Montagefästen	35 mm DIN-skena

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	126 g
Förpackning 1 höjd	7 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 längd	8 cm

### Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

