

### Produktdata

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Spacial                                                                                                    |
| Typ av produkt eller komponent | Flänsplåt                                                                                                  |
| Tillbehör / separat kategori   | Kabelhantering                                                                                             |
| Anwendung                      | Allmän                                                                                                     |
| Serie kompatibilitet           | Spacial (Spacial SF)                                                                                       |
| Placering (vid montage)        | Kapslingens botten                                                                                         |
| Kabelförskruvning typ          | Standard                                                                                                   |
| Kabelingång                    | 1 ingång                                                                                                   |
| Enhetskomposition              | Fästdetaljer<br>Plåt 1<br>Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm |
| Kvantitet per set              | 1 st                                                                                                       |
| Material                       | Galvaniserat stål                                                                                          |




### Teknisk data

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Höjd     | 30 mm                                                  |
| Bredd    | 1000 Mm Nominell:<br>816 Mm användbar:<br>855 mm Äkta: |
| Djup     | 400 mm Nominell:                                       |
| Tjocklek | 1,5 mm                                                 |

### Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 3,0 cm   |
| Förpackning 1 bredd   | 15,0 cm  |
| Förpackning 1 djup    | 85,5 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 3,842 kg |
| Förpackningstyp 2     | P12      |
| Antal i Förpackning 2 | 50       |
| Förpackning 2 höjd    | 55,0 cm  |
| Förpackning 2 bredd   | 80,0 cm  |
| Förpackning 2 djup    | 120,0 cm |
| Förpackning 2 vikt    | 207,1 kg |

### Hållbarhetsinformation

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus             | Green Premium-produkt                                                                                                                                                                              |
| RECh-förordning               |  <a href="#">RECh-Deklaration</a>                                                                               |
| Innehåller ej RECh SVHC-ämnen | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv              | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kvicksilverfri                | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS-förordning Kina          |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>                                                                          |

---

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-undantagsinformation |  Ja                  |
| Miljöupplysning           |  Produktmiljöprofil |

---

## Kontraktsgaranti

---

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

---