



Produktdata

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktområde | Actassi |
| Typ av produkt eller komponent | Blindplatta |
| Tillbehör / separat typ | Flänsplåt |
| Enhetsapplikation | Elektronik applikation, 19" |
| Färg | Grå (RAL 7035) |
| Kabelförskruvning typ | Själventilerad |
| Kvantitet per set | 1 st |

Teknisk data

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Enhetskomposition | Fästdetaljer 1 plate |
| Placering (vid montage) | På utsidan av taket |
| Material | Galvaniserat stål |
| Montering | Med skruvar |
| Produktkompatibilitet | SF takplåt för Actassi |
| Höjd | 20 mm |
| Bredd | 440 mm Fästcentrum: |
| Djup | 165 mm |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 640 g |
| Förpackning 1 höjd | 2 cm |
| Förpackning 1 bredd | 16,5 cm |
| Förpackning 1 längd | 44 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | PAM |
| Förpackning 2 antal enheter | 100 |
| Förpackning 2 vikt | 71 kg |
| Förpackning 2 höjd | 25 cm |
| Förpackning 2 bredd | 100 cm |
| Förpackning 2 längd | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
