



### Produktdata

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktfamilj                    | Spacial                                  |
| Tillbehör / separat kategori     | Montagetillbehör                         |
| Typ av produkt eller komponent   | 19"&nbsp;rack                            |
| Application                      | Elektronik applikation, 19"              |
| For enclosure nominal dimensions | -H: 1800 mm                              |
| Racktyp                          | Fast                                     |
| Placering (vid montage)          | På strukturen hos inneslutningen         |
| Montagefästen                    | 19" fast stödfäst                        |
| Serie kompatibilitet             | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM |
| Enhetskomposition                | Fästdetaljer<br>Stående 2                |
| Kvantitet per set                | 1 st                                     |
| Antal enheter 19 "               | 38                                       |

### Teknisk data

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Material                | Stål                           |
| Ytbehandling            | Zinkbelagd                     |
| Montering               | Med fästelement                |
| Justering               | Justerbar i djup varje 25:e mm |
| Permanent tillåten last | 400 kg                         |
| Höjd                    | 1800 mm                        |
| Djup                    | 60 mm                          |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Förpackning 1 enhetstyp     | PCE    |
| Förpackning 1 antal enheter | 1      |
| Förpackning 1 vikt          | 5,2 kg |
| Förpackning 1 höjd          | 172 cm |
| Förpackning 1 bredd         | 12 cm  |
| Förpackning 1 längd         | 6 cm   |

### Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus              | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning               | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja   |
| EU RoHS-direktiv               | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kvicksilverfri                 | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation      | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina           | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning                | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---