



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	500 mm
Kapslingsbredd	400 mm
Kapslingsdjup	250 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Dörr 1 Lås 1 Flänsplåt 1

### Teknisk data

Body type	Fösterkt skena framtill I ett stycke
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar
Material	Stål
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV UL BV LR CUL GL
Produktens vikt	10,2 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	10,200 kg
Förpackning 1 höjd	513,000 mm
Förpackning 1 bredd	418,000 mm
Förpackning 1 längd	298,000 mm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------