



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	600 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	250 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body type	I ett stycke Föstärkt skena framtill
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 punktlås, 3mm DB insats
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	CUL LR DNV BV GL UL
Produktens vikt	20 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Packing Units

Förpackning 1 vikt	20,000 kg
Förpackning 1 höjd	613,000 mm
Förpackning 1 bredd	618,000 mm
Förpackning 1 längd	298,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------