



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	700 mm
Kapslingsbredd	500 mm
Kapslingsdjup	250 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

### Teknisk data

Body type	Fösterkt skena framtill I ett stycke
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 punktlås, 3mm DB insats
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	CUL GL LR UL DNV BV
Produktens vikt	19 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	19 kg
Förpackning 1 höjd	71,3 cm
Förpackning 1 bredd	51,8 cm
Förpackning 1 längd	29,8 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------