



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Allmän
Typ av produkt eller komponent	Flexibel kapsling
Kapslingshöjd	2000 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	600 mm
Montage kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Glidskena 2 MoFäste för montageplåt 4 Ramverk 1 Dörr 1 Låssystem med handtag 1: Dörr Bakre panel 1 Tak 1 Montageplåt 1

### Teknisk data

Uppbyggnad	Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar Perforerad profil med en stigning på 25 mm Bildad av en enda sektion Paneller och dörrar införlivas i strukturen
Typ av dörr	Slät Front
Antal dörrar	1 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift	Sidorna Framsida Baksida
Löstagbara delar	Dörr Med skruvar Gångjärn Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt Bakre panel Med skruvar Tak Med skruvar Fäste för montageplåt Med skruvar Glidskena Med skruvar
Material	Galvaniserat stål Ramverk: Galvaniserat stål Stående profiler: Stålplåt Dörr: Stålplåt Paneller: Zamak Gångjärn: Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:

### Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------