



## Produktdata

Range	Spacial
Category	Lifting accessory
Typ av produkt eller komponent	Lifting bracket Lifting eye
Application	Allmän
Placering (vid montage)	Höljets övre
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Enhetskomposition	Lyftögla 4 Fästmuttrar 4
Kvantitet per set	1 st

## Teknisk data

Material	Gjut stål
Ytbehandling	Galvaniserad
Montering	Skruvade
Permanent tillåten last	1360 kg dragvinkel vid 60°
Höjd	61,5 mm
Bredd	54 mm
Inbyggnadsdjup	26 mm
Diameter	29 mm
ISO gänga	M12

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.