



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Sockel framsida
Application	Allmän Elektronik applikation, 19" Fackindlad applikation
For enclosure nominal dimensions	-
Produktinnehåll	Fästdetaljer Hörnlock 4 Hörn 4 Frontpanel 2 Bakre panel 2
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Fästen	Sockelsidor

Teknisk data

Montering	Med fästelement - I ramverk placering
Färg	Grå (RAL 7022)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Permanent tillåten belastning	1300 kg
Höjd	200 mm
Bredd	800 mm Nominell:

Miljö

IP-kapslingsklass	IP30 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad	IK10

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------