



### Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa TBP
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Höjd	241 mm
Bredd	194 mm
Djup	107 mm
Intern höjd	225 mm
Intern bredd	175 mm
Internt djup	100 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lock 1 Lockskruv 4
Konstruktion	Helgjuten
Typ av front	Högt transparent lock
Typ av lockfixering	Plastskruv
Låstyp	Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

### Teknisk data

Material	Polykarbonat
Färg	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
Produktcertifieringar	TÜV UL
Isolationsklass	Klass II
Montageplats	Utomhus
Produktens vikt	0,8 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,800 kg
Förpackning 1 höjd	105,000 mm
Förpackning 1 bredd	194,000 mm
Förpackning 1 längd	241,000 mm

## Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------