



Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Allmänt

Erhållen utrustning	Användarmanual
---------------------	----------------

Mått och vikt

Färg	Vit
Djup	4,15 cm
Höjd	10 cm
Produktens vikt	0,13 kg
Bredd	6,3 cm

Ingång

Nätfrekvens	50 Hz +/- 5 Hz
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Maximal strömstyrka in	16 A
Brytförmåga	16 A
Matningsspänning	230 V

Utgång

Antal kraftuttag	1
Standard uttag	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Strömkyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-5...40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...4572,00 m

Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	30 dB
Toppström	24 KA common mode 12 kA normal mode
Transientenergi	918 J

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,2 kg
Förpackning 1 höjd	10,6 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	8,8 cm
SCC14	10731304313738
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	2,66 kg
Förpackning 2 höjd	304,80 mm
Förpackning 2 bredd	285,75 mm
Förpackning 2 längd	133,35 mm
Förpackning 3 antal enheter	1008

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
---------	-----------------------------------------------------