

PMF83VT-GR

APC Performance SurgeArrest, 8 utgångar med skydd för telefon (splitter) och koaxialkabel 230V Tyskland



Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager



Mått och vikt

Kabellängd	3,00 m
Färg	Vit
Djup	11 cm
Höjd	6,2 cm
Produktens vikt	0,94 kg
Bredd	32,7 cm

Ingång

Anslutning kraft	2300 W
Nätfrekvens	50 Hz
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Maximal strömstyrka in	10 A
Brytförmåga	10 A
Matningsspänning	230 V

Utgång

Antal kraftuttag	8
Standard uttag	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Strömkyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 100000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
Arbets höjd över havet	0...50000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m


Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
Vanligt läge avslag	60 dB
Toppstöm	48 KA common mode 60 kA per fas normal mode
Transientenergi	2690 J
Skydd av dataledningar	RJ11 - modem-/faxskydd Koaxialkabel för CATV/SATV/modem/Audio-Video (coaxanslutning)

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,08 kg
Förpackning 1 höjd	6,4 cm
Förpackning 1 bredd	36,5 cm
Förpackning 1 längd	17 cm
SCC14	10731304313752
Förpackning 2 vikt	6,93 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
---------	---