



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	13
Erhållen utrustning	Täckplåt 4 x Stöd för anslutningsplint 2 x Jordplint 1 x Front 1 x DIN-skena 3 x Etikettskydd 3 x Märkningsetikett 3 x Neutral plintar 1 x
Typ av dörr	Utan
Standarder	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Färg	Vit (RAL 9003)kapsling:

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Antal horisontella rader	3
Antal plåtar	15 för 18 mm delbar
Förlusteffekt i W	55 W
[In] märkström	90 A
Typ av spår	DIN
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Standard
Antal terminalblock	1 jord med 14 anslutningar 1 neutral med 19 anslutningar
Fördelningsblock utgående	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² för jord 4 x 25 mm ² + 15 x 4 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Självslocknande material
Produktens vikt	1650 g
Bredd	252 mm
Höjd	500 mm
Djup	108 mm
Internt djup	106 mm
Målgrupp (land)	Sverige

Miljö

Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102 IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,4 cm
Förpackning 1 bredd	26,0 cm
Förpackning 1 djup	51,4 cm
Förpackning 1 vikt	2,07 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	46
Förpackning 2 höjd	80,0 cm
Förpackning 2 bredd	90,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	109,06 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut