



### Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Isolationsplatta
Tillbehör / separat kategori	Isoleringsstillbehör
Serie kompatibilitet	Kapsling kapsling

### Teknisk data

Antal horisontella rader	3
Antalet moduler (18 mm) per rad	18
Totalt antal 18 mm moduler	54
Erhållen utrustning	Plugg 2 Plastbotten 1
Produktens vikt	280 g
Bredd	356 mm
Höjd	500 mm
Djup	12 mm

### Miljö

Brandtålighet	750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262 IK08 överensstämmer med EN 50102

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	650 g
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	36 cm
Förpackning 1 längd	50 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	6,8 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>