



Produktdata

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktfamilj | Resi9 |
| Typ av produkt eller komponent | Extra pol för nollan |
| Antal poler | 1N |
| [I _e] märkdriftström | 40 A |
| Typ av nät | AC |
| Användnings kategori | AC-22A |

Teknisk data

| | |
|---|---|
| Serie kompatibilitet | Resi9 Resi9 brytare med vred |
| Nätverksfrekvens | 50/60 Hz |
| U _e märkspänning | 415 v AC 50/60 Hz |
| [I _{cm}] märkslutförmåga | 0,4 kA |
| [I _{cw}] märkkortidsström | 1,26 kA |
| [U _i] isolationsspänning | 800 V AC 50/60 Hz |
| [U _{imp}] nominellt motstånd mot pulsspänning | 8 kV |
| Lämplighet för isolation | Ja |
| Manövertyp | Vridhandtag |
| Montagesätt | Clip-on |
| Montagefästen | DIN-skena |
| 9mm modul | 2 |
| Höjd | 71 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Djup | 51 mm |
| Produktens vikt | 42 g |
| Färg | Vit |
| Anslutningar - plintar | Tunnelplintar topp eller botten 1,5...16 mm ² solid för 1 kabel (kablar) Tunnelplintar topp eller botten 1,5...16 mm ² flexibel utan ändhylsa för 1 kabel (kablar) |
| Åtdragningsmoment | 2 N.m |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---|
| Standarder | EN/IEC 60947-3 |
| Produktcertifieringar | CE |
| IP-kapslingsklass | IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529 |
| Föreningegrad | 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-3 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...60 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...85 °C |

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| Innehåller ej REACh SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |