



Produktdata

Produktfamilj	Unica
Typ av produkt eller komponent	Trailing lead
Apparatserie	Unica extend
Manövertyp	Mains switch
Integrerad anslutningstyp	USB typ A 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A
Färg	Aluminium/white
Kabellängd	1,5 m

Teknisk data

Typ av USB-strömförsörjning	USA typ A + A
Ue märkspänning	250 V
[In] nominell märkström	16 A
Uttagstyp	Jordat
Lamputtag	Schuko
Uttag extra information	Slutare
Maximal omkopplingskapacitet	16 A
Kontrollampa	ON indicator
Material	PC PP (polypropylen)
Längd	254 mm
Bredd	57 mm
Djup	40,5 mm
Typ av förpackning	Blister
Antal uttagsbrunnar	3
Ytbehandling	Obehandlad
Number of USB connection	2

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	13,6 cm
Förpackning 1 djup	33 cm
Förpackning 1 vikt	518 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	16
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	8775 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	128

Förpackning 3 höjd	75 cm
Förpackning 3 bredd	60 cm
Förpackning 3 djup	80 cm
Förpackning 3 vikt	68,36 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut