



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Konsolideringspunkt CP link
Färg	VitCP link, nerföringskablage:
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Enhetskomposition	Kabel S/FTP RJ45 plugg STP S-One DPM RJ45 STP
Nätverkskategori	6
Typ av kommunikationsnätverk	1000BASE-TX
Sändningsfrekvens	250 MHz
Ingångsimpedans	100 Ohm
Typ av kontakt	RJ45
Material	: ytterhölje
Längd	5 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	0...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Temperaturområde installation	-5...40 °C
Temperaturbeständighet	60 °C
Miljökaraktäristik	: S-One skärmdade modularjack

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,0 cm
Förpackning 1 bredd	30,0 cm
Förpackning 1 djup	30,0 cm
Förpackning 1 vikt	300,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	15
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	5,0 kg

