



## Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Konsolideringspunkt CP link
Färg	Vit (RAL 9010)CP link, nerföringskablage:
Kvantitet per set	1 st

## Teknisk data

Enhetskomposition	Kabel S/FTP RJ45 plugg STP S-One DPM RJ45 STP
Nätverkskategori	6A
Typ av kommunikationsnätverk	10GBASE-T
Sändningsfrekvens	550 MHz
Ingångsimpedans	100 Ohm
Typ av kontakt	RJ45
Material	: ytterhölje Solidledare: ledare PE (polyeten): trådisolering
Längd	10 m
Målregion	EUROPA

## Miljö

Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC_61156-5
Omgivningstemperatur vid drift	0...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Temperaturområde installation	-5...40 °C
Temperaturbeständighet	60 °C
Miljökaraktäristik	: kabel S/FTP : S-One skärmd modularjack

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,000 cm
Förpackning 1 bredd	34,000 cm
Förpackning 1 djup	34,000 cm
Förpackning 1 vikt	448,000 g
Förpackningstyp 2	S03

Antal i Förpackning 2	15
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	7,360 kg

### Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning	 <a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------