



Produktdata

Range of product	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Tom utdragbar 19" datapanel
Produktbeskrivning	Tom
Erhållen utrustning	Frontport numrering 2 quick fix 19" fästen 1 kontakt frigörverktyg Individuell portidentifieringsetikett
Färg	Mörkgrå (RAL 7016)
Tilläggsinformation	Automatisk jordning

Teknisk data

Variant	Bas
Antal portar	24 FTP STP
Nätverkskategori	5e 6 6A
Antal rackenhet	1HE
Type of connector	S-One DPM
Material	DC01 plåt 1,2 mm PA6 plast del PA66_GF20 plast del
Bredd	490 mm
Djup	230 mm
Höjd	45 mm
Produktens vikt	2,3 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...55 °C
Standarder	IEC_60297 NF C 20-150

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,120 kg
Förpackning 1 höjd	0,550 dm
Förpackning 1 bredd	2,700 dm
Förpackning 1 längd	5,500 dm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------