



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Tom utdragbar 19" datapanel
Produktbeskrivning	Tom
Erhållen utrustning	4 etikethållare 2 quick fix 19" fästen 1 kontakt frigörverktyg 1 bakre kabelordnare
Färg	Mörkgrå (RAL 7016)
Tilläggsinformation	Automatisk jordning

Teknisk data

Variant	Evolution
Antal portar	24 FTP STP
Nätverkskategori	5e 6 6A
Antal rackenhet	1HE
Typ av kontakt	S-One DPM
Material	DC01 plåt 1,2 mm PA6 plast del PA66_GF20 plast del
Bredd	490 mm
Djup	230 mm
Höjd	45 mm
Produktens vikt	2,7 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,800 cm
Förpackning 1 bredd	27,000 cm
Förpackning 1 djup	55,000 cm
Förpackning 1 vikt	2,157 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	13,559 kg

Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	119,442 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------