



### Produktdata

Range	Actassi
Product	19" hylla
Tillgänglig utrustning	2 quick fix 19" fästen
Rack unit	1HE

### Teknisk data

Maximum load	15 kg
Material	DC01 1,2 mm
Colour	Mörkgrå
Bredd	490 mm
Höjd	45 mm
Djup	250 mm

### Miljö

Standarder	NF C 20-150 IEC_60297
Temperature range	-10...55 °C

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,482 kg
Förpackning 1 höjd	5,4 cm
Förpackning 1 bredd	54,4 cm
Förpackning 1 längd	34,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	8,067 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	20
Förpackning 3 vikt	42,864 kg
Förpackning 3 höjd	50 cm
Förpackning 3 bredd	120 cm
Förpackning 3 längd	80 cm

## Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------