



Produktdata

Produktområde	Altivar
Typ av produkt eller komponent	Nät drossel
Produktkompatibilitet	ATV312H055M2 - nät drossel - 1 per omriktare ATV312H075M2 - nät drossel - 1 per omriktare ATV31C055M2 - nät drossel - 1 per omriktare ATV31C075M2 - nät drossel - 1 per omriktare ATV32H055M2 - nät drossel - 1 per omriktare ATV32H075M2 - nät drossel - 1 per omriktare LXM05D10F1 - nät drossel - 1 per omriktare LXM05D10M2 - nät drossel - 1 per omriktare LXM32.U45M2 - nät drossel - 1 per omriktare Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - enfas - nät drossel - 1 per omriktare Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - enfas - nät drossel - 1 per omriktare
Number of phases	Enfas
Kompatibilitetsintervall	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Enhetsapplikation	Reduktion av strömövertoner
Värdet på induktansen	5 mH
[In] nominell märkström	7 A
Värmeförluster	20 W

Teknisk data

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning	5 %
Produktens vikt	0,88 kg
Bredd	60 mm
Höjd	100 mm
Djup	95 mm

Miljö

Standarder	IEC 60076 (with HD398) VDE 0160 nivå 1 EN 50178
IP-kapslingsklass	IP00 filter: IP20 anslutningar:

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	914 g
Förpackning 1 höjd	18 cm
Förpackning 1 bredd	15 cm
Förpackning 1 längd	13 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	42

Förpackning 2 vikt	51,39 kg
Förpackning 2 höjd	73,5 cm
Förpackning 2 bredd	60 cm
Förpackning 2 längd	80 cm

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Contractual warranty

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------