



Produktdata

Produktområde	Robust
Typ av produkt eller komponent	Parallelltryckknapp
Produktbeskrivning	Med fästram
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Sats med 5



Teknisk data

Form	Rund
Knapp	Tryckknapp
Apparatmontering	Infälld
Funktion	1-pol
Koppling	[1]
Märkström	1 A vid 250 V
Lokal indikering	Neon
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	22 mm
Höjd	71 mm
Bredd	88 mm
Utskjutande mått	19 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med Robust ram

Miljö

Standarder	IEC 62262 EN 60669-1
Kvalitetsmärkning	CE
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 62262

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.