



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Funktion	Trapp 1-pol
Typ av dimmer	Transistor
Dimmerkontroll	Vrid
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ytbehandling	Blank
Typ av last	Glödlampa: 40...315 W vid 230 V AC Halogenlampa: 40...300 W vid 230 V AC Elektronisk transformator: 40...315 W vid 230 V AC
Skyddstyp	Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Kabelns skallängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60669-1

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	194,0 g
Förpackning 1 höjd	8,4 cm
Förpackning 1 bredd	12,8 cm
Förpackning 1 längd	15,8 cm

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------